

Have You
Seen The Light II ?

3M™ PPS™ SUN GUN™ II マルチファンクション ランプ キット 16550

コードレスタイプ

塗装工程、磨き工程における
確認作業が確実に行えます！



仕様

C.R.I(演色評価指数) : 99.35%
色温度 : 4700K
電 圧 : AC 100~125V
周波数 : 50/60 Hz
電 流 : 1.5A
重 量 : 1143g(バッテリー付)

特 長

- バッテリー充電式のコードレスタイプ
コードレスタイプの為に、車輛の保管場所、
時間に関係なく作業ができ、作業性が良好です。
- 光量安定チップ内蔵で、バッテリーの充電レベルに
関係なく安定した光量を供給できます。
- C.R.I(演色評価指数)99.35%(@4700K)の昼光色
スペクトルをバランスよく再現した特殊バルブを採用。
塗装工程、磨き工程での欠陥(研磨キズ、塗装のとまり等)
および調色の確認ができます。



3M

3M™ PPS™ SUN GUN™ II マルチファンクション ランプ キット 16550

使用用途



ピンホール

塗装前のパテやサフェーサーのピンホール、研磨キズの確認ができます。



ボカシ足つけ

旧塗膜やボカシ部の足つけ状態や研磨キズの確認ができます。



色とまり／色ムラ

ベースコートの色のとまりやメタリックの色ムラなどが確認できます。



メタリックボカシ際

ベースコートやクリアコートのボカシ際の確認ができます。



最終チェック

塗装終了後、磨きバフ傷やオーロラマークの確認ができます。またクリアのボカシ際の磨き具合の確認ができます。



調色


カラーチップの選択、塗装の微調色に使用できます。

注意

- 防爆仕様ではありません。

従来のSUN GUN™ ランプからの改良点

- より広く、明るいバルブ (35W⇒50W、拡散板追加)
- バッテリーの持続時間が約 30%増加
- 充電時間が約 20%短縮



■ C.R.I (演色評価指数)
99.35% (@4700K) の
昼光色スペクトルを
バランスよく再現した
特殊バルブを採用。

3M™ PPS™ SUN GUN™ II マルチファンクションランプキット 16550

発注品番	キット内容
16550	3M™ PPS™ SUN GUN™ II マルチファンクションランプ本体 1台
	3M™ PPS™ SUN GUN™ II バッテリー充電器 (ACアダプター・電源コード付き) 1個
	3M™ PPS™ SUN GUN™ II バッテリーパック 1個



■ スペアパーツ関連

発注品番	品名
16556	3M™ PPS™ SUN GUN™ II バッテリー充電器 (ACアダプター・電源コード付き)
16555	3M™ PPS™ SUN GUN™ II バッテリーパック
16551	3M™ PPS™ SUN GUN™ II 交換用バルブ
16557	3M™ PPS™ SUN GUN™ II ACアダプター (電源コード付き)

* 本製品をご使用になるときは、事前に取扱い説明書をよくお読みになり、用途上、使用上、安全上の注意事項を十分にご理解の上、お使いください。
* 3M™ PPS™ SUN GUN™ II バッテリーパックは、貴重な資源を守るため廃棄しないで、当社指定の回収拠点へお送りください。

データは当社評価によるもので保証値ではありません。
3M、PPS、SUN GUNは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
オート・アフターマーケット製品事業部
http://www.mmm.co.jp/aad/

Please Recycle. Printed in Japan
Copyright © 2014 3M. All Rights Reserved.
AAD-230-D(021410)PN

カスタマーコールセンター
製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで
0570-011-211
ナビダイヤル® 市内通話料金でご利用いただけます。
受付時間 / 8:45~17:15 月~金(土・日・祝・年末年始は除く)