

**3M**

マスキングテープ 243J Plus

243J Plus



## マスキングテープのスタンダード製品243Jが さらに作業性を追求!

トータルバランスに優れたテープに生まれ変わりました!

紙を強くし、タテ裂けを起こしにくくしました。


従来品と比べ引き出しを軽くし、作業性の向上をはかりました。

- 接着性に優れ、なおかつ糊残りがほとんどありません。
- 耐熱性に優れています。(※120°C:1時間)
- 見切りのラインがシャープにできます。
- アール部分に貼りやすい。



※当社標準試験によるものです。ご使用に際しては、事前に不具合のない事を確認の上ご使用ください。

# 3M マスキングテープ 243J Plus



## Automotive Refinish Masking Tape



### 特徴

紙の強度(タテ裂けに効く)の向上

紙の強度(タテ裂けに効く)の向上

コーティング技術の改良により引き出しが軽くなっている

最適化されたアクリル粘着剤を採用している

### 利点

手切れ性能はそのまま、タテ裂けがしにくい

直線・曲線共に貼りやすい

幅広タイプでの作業がしやすい

貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上

### 製品一覧

発注品番	幅(mm)	長さ(m)	パック(巻)	中箱(巻)	外装カートン(巻)
* 243J 6	6	18	20	200	2000
* 243J 9	9		12	120	1200
* 243J 10	10		12	120	1200
243J 12	12		10	100	1000
243J 15	15		8	80	800
243J 18	18		7	70	700
243J 20	20		6	60	600
243J 24	24		5	50	500
243J 30	30		4	40	400
* 243J 36	36		3	30	300
243J 40	40		3	30	300
243J 50	50		2	20	200
243J 60	60		2	20	200

### 使用上の注意

- 貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。
- 作業時はしっかり押さえて貼り付けてください。
- 軟質塩ビ製モール部分および、硬化不十分な塗膜では貼りあとが残ります。被着体に影響がないことを確認してからご使用ください。
- オープンカーに使用されている幌内のウインドー部分には使用しないでください。
- 貼る場所や使用条件によっては不適切な場合もありますので、ご使用前には十分ご確認ください。
- テープを保管する場合、直射日光のあたらない涼しい場所へ保管してください。
- 車輛補修塗装用マスキングテープです。

\*印は受注生産品です。

〈3M〉は、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社  
オート・アフターマーケット製品事業部  
http://www.mmm.co.jp/aad/

Please Recycle. Printed in Japan.  
Copyright © 2014 3M. All Rights Reserved.  
AAD-237-A(120820)TY

カスタマーコールセンター  
製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで  
**0570-011-211**  
ナビダイヤル。市内通話料金でご利用いただけます。  
受付時間/8:45~17:15 月~金(土・日・祝・年末年始は除く)  
カタログのご請求はファクスで  
**0120-282-369**