

3M™ フックキット™ パープルプラス研磨材

特殊コーティング技術により、
優れた研磨持続性と切削性を持つ

パープル サンディングディスク&シート!



- 独自のパターン穴加工により、研磨カスの排出性を高め、目詰まり・カラミを軽減することで、耐久性が向上します。
- 従来品と比べ約^{*1}1.5倍の切削量を実現します。
- 下地処理システム(M³プラス^{*2})の採用により、切削量が約^{*1}1.8倍になります。

*1: 当社テストデータによる *2: M³ (マルチキューブ): Multi hole, Multi action, Multi function の略

ハイグレードなワンタッチペーパーです。

3M

製品と番手一覧

形状	製品名	サイズ	番手													
			40	60	80	100	120	150	180	240	280	320	400	500	600	800
	3M™ フックィット™ パープルプラス サンディングディスク	125mm径	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	3M™ フックィット™ パープルプラス サンディングディスク DF2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	3M™ フックィット™ パープルプラス サンディングディスク DF3	150mm径	●	●	●	—	●	—	●	●	—	●	●	●	—	—
	3M™ フックィット™ パープルプラス サンディングディスク DF4	125mm径	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	3M™ フックィット™ パープルプラス サンディングディスク DFM5		—	—	●	—	●	—	●	●	—	●	●	●	●	●
	3M™ フックィット™ パープルプラス サンディングディスク DF14	100mm径	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	3M™ フックィット™ パープルプラス サンディングシート	55mm × 155mm	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
		75mm × 110mm	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
		75mm × 175mm	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
		75mm × 240mm	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
	3M™ フックィット™ パープルプラス サンディングシート DF6	95mm × 180mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	
	3M™ フックィット™ パープルプラス サンディングシート DF7	100mm × 175mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	
	3M™ フックィット™ パープルプラス サンディングシート DF8	112mm × 220mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	
	3M™ フックィット™ パープルプラス サンディングシート DF10	75mm × 110mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	
	3M™ フックィット™ パープルプラス サンディングシート DF15	83mm × 115mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	
	3M™ フックィット™ パープルプラス サンディングロール	55mm × 15m	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	
	3M™ フックィット™ パープルプラス サンディングロール	75mm × 15m	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	

●印は標準在庫品です。 *ご使用にあたっては、パッケージや製品安全データシートに記載されている注意事項をよくお読みください。

3M、フックィットは3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
オート・アフターマーケット製品事業部
<http://www.mmm.co.jp/aad/>

Please Recycle. Printed in Japan
© 3M 2011. All rights reserved
AAD-233-C (061120) IT 58-0579

カスタマーコールセンター

製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-211

ナビダイヤル。市内通話料金でご利用いただけます。
ナビダイヤルが繋がらない場合は、03-3709-8165をご利用ください。
受付時間/8:45～17:15 月～金(土・日・祝・年末年始は除く)

カタログのご請求はファクスで

0120-282-369