

3M™ PPS™ 塗装用カップシステム

これからの塗装スタイル

カップは、洗わない。

塗料は、こぼさない・噴き出さない。

お求めやすくなって
400ml用カップ
新登場

空気穴のない
ライナー（内カップ）

フィルター内蔵の
リッド（ふた）

密閉されて
こぼれない塗料

各種スプレーガン対応の
専用アダプター



PPS™ 塗装用カップシステムは、塗装作業の効率化、健康・環境への負荷軽減を目的として開発されたシステムです。さまざまな塗料・スプレーガンにご使用いただけます。

メリット1 作業の効率化・時間短縮

■フィルタリング不要

フィルター内蔵。たった1つのカップで調色・フィルタリング・塗装作業まで行えます。

■こぼれ・噴き出しなし

空気穴がなく、塗料が密閉されるので、こぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。

■カップ洗浄不要

リッド（ふた）とライナー（内カップ）は使用後に廃棄するので、洗浄が不要です。（一時保管もできます）

メリット2 塗料・溶剤使用料の削減

■塗料のムダを削減

調色カップやフィルターが不要なので、通常それらに付着して残ってしまう塗料のムダがありません。

■洗浄用シンナーの削減


カップの洗浄が不要なので、洗浄用シンナーの使用量を削減できます。

■溶剤暴露の時間短縮

洗浄時間の短縮により、作業者の溶剤暴露時間を短縮できます。

*製品のお問い合わせ・サンプルのご要望は、お取引の販売店または、カスタマーコールセンターまでお問い合わせください。

400ml シリーズ カップセット/リッド&ライナー/アダプター



■特別キット

発注品番	製品名称	内容/BOX
★16100	3M™ PPS™ トライアルキット (400ml シリーズ)	カップ・リング 各1個 リッド・ライナー 各10個 200ミクロン

■カップセット/リッド&ライナー

容量	発注品番	製品名称	内容/BOX
170ml シリーズ	16115	3M™ PPS™ カップセット 16115 170ml 用	カップ・リング 各 2 個
	16114	3M™ PPS™ 交換用リッド&ライナー 16114 170ml 用 200ミクロン	リッド・ライナー 各 50 個 一時保管用キャップ 20 個
	★16314	3M™ PPS™ 交換用リッド&ライナー 16314 170ml 用 125ミクロン	リッド・ライナー 各 50 個 一時保管用キャップ 20 個
400ml シリーズ	★16122	3M™ PPS™ カップセット 16122 400ml 用	カップ・リング 各 2 個
	★16112	3M™ PPS™ 交換用リッド&ライナー 16112 400ml 用 200ミクロン	リッド・ライナー 各 50 個 一時保管用キャップ 20 個 微調色用カップ 1 個
	★16312	3M™ PPS™ 交換用リッド&ライナー 16312 400ml 用 125ミクロン	リッド・ライナー 各 50 個 一時保管用キャップ 20 個 微調色用カップ 1 個
600ml シリーズ	16001	3M™ PPS™ カップセット 16001 600ml 用	カップ・リング 各 2 個
	16000	3M™ PPS™ 交換用リッド&ライナー 16000 600ml 用 200ミクロン	リッド・ライナー 各 50 個 一時保管用キャップ 20 個
	16026	3M™ PPS™ 交換用リッド&ライナー 16026 600ml 用 125ミクロン	リッド・ライナー 各 50 個 一時保管用キャップ 20 個
	16743	3M™ PPS™ 交換用リッド&ライナー (縦ぎ足し用) 16743 600ml 用 200ミクロン	リッド・ライナー 各 25 個
840ml シリーズ	16023	3M™ PPS™ カップセット 16023 840ml 用	カップ・リング 各 1 個
	16024	3M™ PPS™ 交換用リッド&ライナー 16024 840ml 用 200ミクロン	リッド・ライナー 各 25 個

■アダプター

スプレーガンタイプ	発注品番	製品名称	スプレーガン
サイドカップ式	★16140	3M™ PPS™ アダプター タイプ 45 (サイドカップ用スイベル式)	ANEST IWATA : W-101,LPH-50,LPH-100 Meiji : FINER DeVILBISS: LUNA
	16017	3M™ PPS™ アダプター タイプ 10 (サイドカップ用固定式)	
センターカップ式	16003	3M™ PPS™ アダプター タイプ 2	SATA : NR92, NR95, Jet-B ANEST IWATA : W-89,W-400, LPH-400
	16007	3M™ PPS™ アダプター タイプ 6	ANEST IWATA : LPH-300,W-300
	16016	3M™ PPS™ アダプター タイプ 9	ANEST IWATA : W-400 SATA : jet-PR,Jet-90,KLC,MC-B
	16022	3M™ PPS™ アダプター タイプ 12	SATA : jet
	16053	3M™ PPS™ アダプター タイプ 14	DeVILBISS:SRI
	16046	3M™ PPS™ アダプター タイプ 15	DeVILBISS:GTI
	★16135	3M™ PPS™ アダプター タイプ 40	SATA : jet (QCC タイプ)
	★16137	3M™ PPS™ アダプター タイプ 41	SATA : mini jet (QCC タイプ)
吸い上げ(下カップ)式	★16139	3M™ PPS™ アダプター タイプ 43	ANEST IWATA : WS-400
	16116	3M™ PPS™ アダプター タイプ 25	ANEST IWATA : W-100

■ディスペンサー

★は、2012年2月発売の新製品です。

シリーズ	発注品番	製品名称
400ml・600ml シリーズ用	16099	3M™ PPS™ 専用ディスペンサー リッド用 400ml・600ml シリーズ対応
	16019	3M™ PPS™ 専用ディスペンサー ライナー用 400ml・600ml シリーズ対応
170ml シリーズ用	16098	3M™ PPS™ 専用ディスペンサー 16098 170ml シリーズ用

関連製品

3M™ タッククロス (低粘着タイプ) 50401

3M™ 化学防護服 4520
サイズ: M, L, XL, XXL

3M™ 防毒マスク 6000 シリーズ製品

3M™ アクセスブレイ™ スケルトンノズル専用スプレーガン HG09 16570

3M, PPS, アクセスブレイは3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
オート・アフターマーケット製品事業部
http://www.mmm.co.jp/aad/

Please Recycle. Printed in Japan
© 3M 2012. All rights reserved
AAD-256-A(021220)IT

カスタマーコールセンター

製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-211

ナビダイヤル。市内通話料金でご利用いただけます。
ナビダイヤルが繋がらない場合は、03-3709-8165をご利用ください。
受付時間/8:45~17:15 月~金(土・日・祝・年末年始は除く)

カタログのご請求はファクスで

0120-282-369