

3M™ ハイタック両面接着テープ

9708/9712/9716/9720 (ブラックフォームタイプ)

自動車メーカーが車両生産工程で使用している、両面接着テープです。



高い品質・信頼性

- 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑性性・耐薬品性に優れる。

長年の実績

- 約40年にわたる自動車メーカー各社のラインで使用している実績を保有。

高い接着力

- 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ、長期間高い接着力を発揮。
- テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しており、部品やボデーの曲面・凹凸部になじみ、はがれもなし。
- 高温・低温下においても安定した接着力の発揮が可能。

用途

- サイドモールの接着
- バンパーモール、バンパープロテクターの接着
- 透明サイドバイザーの接着
- 各種内外装部品やアクセサリ等の接着

※基材が黒色のため、ブラックアウト部位などの透明部品の接着に使用しても貼付け部分が目立ちません。



品番	9708			9712			9716			9720		
テープの色	黒色			黒色			黒色			黒色		
テープの厚さ	0.8mm			1.2mm			1.6mm			2.0mm		
幅 (mm)	製品	長さ (m)	1ケースの数量	製品	長さ (m)	1ケースの数量	製品	長さ (m)	1ケースの数量	製品	長さ (m)	1ケースの数量
5	○	10	12*	—	—	—	○	10	12*	—	—	—
7	—	—	—	○	10	12*	○	10	12*	○	8	12*
10	○	10	12	○	10	12	○	10	12	○	8	12
12	○	10	12	○	10	12	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	10	12	—	—	—
15	○	10	12	○	10	12	○	10	12	○	8	12
20	○	10	12	○	10	12	—	—	—	○	8	12
25	○	10	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	○	10	6	—	—	—	○	10	6	—	—	—

※1箱2巻入り、1ケースは12箱(24巻)入りです。

注意事項

- 使用前にボディ及びモール等、部品表面のテープ接着部の油分(ワックス等)、汚れ等を脱脂剤等で確実に拭き取ってください。
- 樹脂部品等には適切なプライマーを併用の上で使用ください。
- 貼り付け後、テープ表面は指先等が触れないようにしてください。
- 貼り付け後、テープ貼り付け面を十分圧着してください。
- 15°C以下になると接着しにくくなりますので、作業場を暖めてください。貼り付け面と部品を暖房器具などで暖めてください。
- 接着後24時間以内の洗車は避けてください。(やむをえず必要な場合でも、最低1時間以上は確保してください。)

3M™ 両面粘着テープ

7108/7112/7116/7120/7130/7140

自動車メーカーで長年にわたる採用実績を持つ、両面粘着テープです。



高い接着力

- 耐候性・耐久性に優れ、長期間高い接着力を維持。

優れた作業性

- 柔軟なフォームでなじみが良く、作業性に優れる。

用途

- サイドモールの接着
- バンパーモール、バンパープロテクターの接着
- 各種内外装部品やアクセサリ等の接着




品番	7108			7112			7116			7120			7130			7140		
テープの色	灰色						灰色						白色			白色		
テープの厚さ	0.8mm			1.2mm			1.6mm			2.0mm			3.0mm			4.0mm		
幅 (mm)	製品	長さ (m)	1ケースの数量	製品	長さ (m)	1ケースの数量	製品	長さ (m)	1ケースの数量	製品	長さ (m)	1ケースの数量	製品	長さ (m)	1ケースの数量	製品	長さ (m)	1ケースの数量
5	○	10	12*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	5	12*	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	5	12*	—	—	—	—	—	—
10	○	10	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	○	10	12	○	10	12	○	5	12	○	5	12	○	3	12	○	3	12
15	○	10	12	○	10	12	—	—	—	○	5	12	—	—	—	—	—	—
20	○	10	12	○	10	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	○	10	6	○	10	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	○	10	6	○	10	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※1箱2巻入り、1ケースは12箱(24巻)入りです。

製品情報

3M™ リムーバル ディスク 7501

ボディストライプや両面テープを除去するディスクです。塗装を傷つけず、また塗面を汚しません。素材が柔軟なのでなじみが良く、作業箇所を選びません。3M™ ハンドグラインダーに装着し、回転数3,500～4,000RPMでお使いください。



3Mは、3M社の商標です。

3M™ PAC プライマー

3M™ 両面テープ接着用として実績のあるプライマーN-200、K-500の小分けパックです。パックを開けて取り出し、そのままティッシュペーパー感覚で塗ることができます。空気中の水分と反応して、時間の経過とともに高い接着性を発揮します。ご使用の際は、一回で使いきってください。



3M™ PAC プライマー N-200

推奨被着体：塩ビ、ウレタン、ナイロン、アクリル樹脂等



3M™ PAC プライマー K-500

推奨被着体：PP、EPDMゴム、TPO等



スリーエム ジャパン株式会社
オート・アフターマーケット製品事業部
<http://www.mmm.co.jp/aad/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2020. All Rights Reserved.
AAD-257-E(0220)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで
0570-011-211

8:45～17:15 / 月～金 (土日祝年末年始は除く)