

3M™ ウルトラファイナ™ グロスアップコンパウンド 5959

納車前の最終仕上げのために作られたつやだし剤です。



納車品質の“つや”

納車前の最終仕上げに適した、高い“つや”が得られる、仕上がり重視のコンパウンドです。

大変伸びが良いため、少量の使用で十分な“つや”を引き出すことが可能です。

つや出し用

オーロラマーク除去が可能

ダブルアクションのサンダー/ポリッシャーでランダムな研磨目を形成することで、オーロラマークの除去が可能です。シングルアクションポリッシャーで使用した際も、研磨目を更に小さくするとともに、つやの高い皮膜によってオーロラマークの発生を抑制します。



作業前



作業後

“はじきなし”を目指した製品設計

本製品を施工したパネルに直接塗装しても、はじきが出ないことを目指して設計された製品です。*

揮発性の高いつや出し成分を使用することで、隣接する塗装現場への影響を抑えます。

使用量は少量で粘度も高いため飛び散りづらく、より安心して使用できます。



他社製品使用時にはじいた例



本製品使用例

本製品及び他社つや出し剤を施工したパネルに、脱脂等を行わず直接塗装した場合の塗装結果の一例。本製品は塗装はじきへの影響が少ないことが分かります。(当社での社内評価試験による)

※はじきが全く発生しないことを保証するものではありません

作業方法 (弊社推奨製品はチラシ下部をご覧ください)



1 仕様前によく振り、約50cm使用の塗膜面に対し、スポンジパフに約0.3g(米粒3つ程度)をつけ、よく伸ばしてください。(キャップを占める際は飛び散らないよう口を押えるようにしてください。)



2 サンダー/ポリッシャーで伸ばしながらパフがけを行ってください。キュッと音が鳴ったり、光が出てくれば拭きあげです。

オーロラ除去にはダブルアクションのサンダー/ポリッシャーの使用を推奨します。



拭き上げ前



拭き上げ後

3 きれいな専用クロスで十分に拭きあげてください。必要に応じ、①-③の作業工程を繰り返してください。

製品一覧

発注品番	製品名	容量	1ケースの数量
5959	3M™ ウルトラファイナ™ グロスアップ コンパウンド 5959	473ml/本	6本

推奨オプション (本製品と一緒に使うことで作業性・仕上がりが向上します)

発注品番	製品名	サイズ	1ケースの数量
5734	3M™ ポリッシングスポンジ 5734	175mm径×20mm厚	20枚
5767	3M™ ウルトラファイナ™ パフソフトスポンジ 5767	190mm径×30mm厚	10枚
5766	3M™ ウルトラファイナ™ パフソフトスポンジ 5766	190mm径×50mm厚	6枚
5351	3M™ 仕上げワイブ 5351	36cm×36cm	20枚

各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3M、PPS、ウルトラファイナは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
オート・アフターマーケット製品事業部
<http://www.mmm.co.jp/aad/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2020. All Rights Reserved.
AAD-273-C(0220)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-211

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)