

3M™ マスキングテープ 143N

自動車補修用




- アール部にきれいに貼れる
- ノリ残りしにくい
- 巻きだしが軽い
- 見切りラインが見やすい

製品特徴

アール部にきれいに貼れる

テープ基材の材料となるヴァージンパルプ*と合成樹脂繊維の配合と抄紙法（製造法）を最適化することにより、マスキングテープの伸びと手切れ性を両立。縦裂けを抑制し、凹凸部や曲線に沿ってきれいに貼ることができます。

※ ヴァージンパルプ:古紙ではなく原材料から直接作られたパルプ



ノリ残りしにくい、巻きだしが軽い

市場導入から20年の実績に裏打ちされた3Mのアクリルエマルジョン粘着剤と背面処理剤の技術により、のり残りの抑制と重ね貼り時の浮き防止、巻き出しの軽さを実現しました。

見切りラインが見やすい

テープ基材の色は、淡色車、濃色車いずれに対しても視認性の高いライトグリーンを採用しています。

製品ラインナップ

発注品番	幅 (mm)	長さ (m)	パック (巻)	中箱 (パック)	外装カートン (パック)
143N 12	12	18	10	10	100
143N 15	15	18	8	10	100
143N 18	18	18	7	10	100
143N 20	20	18	6	10	100
143N 24	24	18	5	10	100
143N 30	30	18	4	10	100
143N 40	40	18	3	10	100
143N 50	50	18	2	10	100

使用上の注意

- 貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。
- 作業時はしっかり押さえて貼り付けてください。
- 軟質塩ビ製モール部分および、硬化不十分な塗膜では貼りあとが残ります。被着体に影響がないことを確認してからご使用ください。
- オープンカーに使用されている幌内のウインドー部分には使用しないでください。
- テープを保管する場合、直射日光のあたらない涼しい場所へ保管してください。
- 120°C 1時間の乾燥に耐える耐熱性を耐熱試験で確認しています。
- ラッカー系塗料をご使用の際は、のり残りする可能性があります。ご確認の上ご使用ください
- 車輛補修塗装用マスキングテープです。
- 貼る場所や使用条件によっては不適切な場合もありますので、ご使用前には十分ご確認ください。

仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますので、ご了承下さい。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべて負うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任は、ご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り当社は責任を負いません。

3M は、3M 社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社

オート・アフターマーケット製品事業部

<http://www.mmm.co.jp/aad/>

3 M 製品のハンドブックがアプリになりました！

App Store/Google Playから、

Web 3 M ハンドブック

Please Recycle. Printed in Japan
© 3M 2020. All rights reserved
AAD-261-D (0220)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-211

8:45~17:15/月~金(土日祝年末年始は除く)