

## スコッチ・ブライト™ 工業用パッド 切れるタイプ



**ハサミを使わず手の平サイズに！  
#3000までの細か番手で用途の幅が広がります。**

- 十字にミシン目が入っているので、ハサミを使わず切ることができ、あらゆる作業に対応します。



- サンドペーパーのように目詰まりしません。
- 曲面によくなじみ、深いスクラッチが入らないので、材料を削らず表面だけを仕上げることが出来ます。
- 柔軟性に優れ、曲面部分の仕上げに最適です。
- 水、油も併用できます。
- 3M™ パッドホルダー #961に装着すると平面研磨の作業性がアップします。



### 用途

酸化皮膜や、サビ取り／汚れ、付着物の除去／すり傷のぼかし／塗料やラミネート前の粗面化／ヘアラインや一般仕上げ

### 製品仕様

製品名	砥粒の種類	グレード	仕上がり相当	サイズ	出荷単位	発注品番	JANコード
7447DOT	S(シリコンカーバイド)	VF	#320	150mm×230mm	60枚 (中箱10枚)	7447 DOT	4548623832562
7448DOT		UF	#800			7448 DOT	4548623832579
7512DOT		EXT12	#1200			7512 DOT	4548623848679
7515DOT		EXF	#1500			7515 DOT	4548623848686
7520DOT		EXT20	#2000			7520 DOT	4548623848693
7530DOT		EXT30	#3000			7530 DOT	4548623848709

**警告** 安全にご使用いただくために：この製品のご使用に当たっては下記事項をよくお読みください。

1. 工具等で回転させながらのご使用はお避けください。
2. 目、身体保護のため、使用時には安全眼鏡、安全帽、皮手袋、長袖服等を着用してください。
3. 梱包の中に砥粉が落ちている場合があります。開封時は目に入らないようご注意ください。
4. 光沢のある被研磨面を磨く場合には、予め目立たない部分で試して仕上がりをご確認ください。
5. 火のそばに近づけないでください。
6. 廃棄時はプラスチック類として各市町村の定める方法に従い処理してください。

各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するかを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3M、スコッチ・ブライトは、3M社の商標です。

スリーエム ジャパン株式会社  
研磨材製品事業部  
<http://www.mmm.co.jp/asd/>

Please Recycle. Printed in Japan.  
© 3M 2016. All Rights Reserved.

SCB-037-D(1216)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで  
**0570-011-211**

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)  
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます