

スコッチ・ブライト™  
工業用パッド 7447PRO

面倒なクリーニングやケレン作業  
もっと早く作業を終わらせたい方に



**作業に差がでるプロ仕様**

通常の7447に比べて  
**2倍の研磨スピード!**  
寿命アップ(20~30%)!  
さらになじみ性もUP!(当社比)

# 作業のしやすさにこだわったプロ仕様

## 2倍の作業スピード (当社従来品比較)

- スピードUPで、時間当たりの作業コストを低減します。

## 寿命20~30%UP (当社従来品比較)


- 研磨力が長く続く丈夫な素材です。
- 使用量を抑え、交換の手間を省きます。

## なじみ性もUP

- ほつれづらい丈夫な素材でありながら、なじみ性も改良しました。
- 狭い箇所や曲面などの作業がしやすくなりました。

## 使いやすいサイズに

- 通常タイプはミシン目が入ってますので、小さめサイズカットもハサミいらず。
- 使いやすいサイズでご使用ください。



手で切れる!

ミシン目なしタイプもあります

## もちろん水・油と併用可能

### 用途

サビ取り / 塗膜はく離 / 塗装前処理など

### 製品仕様

製品番号	砥粒種類	グレード	相当番手	サイズ(mm)	出荷単位	ミシン目	発注品番	JANコード
7447PRO	A(酸化アルミニウム)	VF	#320	150×230	120枚 (中箱20枚)	あり	7447 PRO	4549395188253
7447 PRO ND						なし	7448 PRO ND	4549395295722

**警告** 安全にご使用いただくために:この製品のご使用にあたっては下記事項をよくお読みください。

1. 工具等で回転させながらのご使用はお避けください。
2. 目、身体の保護のため、使用時には安全眼鏡、安全帽、皮手袋、長袖服等を着用してください。
3. 梱包の中に砥粉が落ちて場合があります。開封時は目に入らないようご注意ください。
4. 光沢のある被研磨面を磨く場合には、予め目立たない部分で試して仕上がりをご確認ください。
5. 火のそばに近づけないでください。
6. 廃棄時はプラスチック類として各市町村の定める方法に従い処理してください。

各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3M、スコッチ・ブライトは、3M社の商標です。

# 3M

スリーエム ジャパン株式会社

研磨材製品事業部

<http://www.mmm.co.jp/asd/>

Please Recycle. Printed in Japan.  
© 3M 2016. All Rights Reserved.


SCB-039-D(0616)PN

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 0570-011-211

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)  
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます



特殊コーティングが  
研磨力と耐久性を向上

