

# スコッチ・ブライト™ 工業用パッド

素地を削らず表面のサビ、皮膜や汚れをきれいに除去。  
サンドペーパーでは実現できなかった性能、表面仕上げに威力を発揮。

## 特長

- サンドペーパーのように目詰まりしません。
- 曲面によくなじみ、深いスクラッチが入らないので、材料を削らず表面だけを仕上げることができます。
- 柔軟性に優れ、曲面部分の仕上げに最適です。
- 水、油も併用できます。

## 用途

- 酸化皮膜やサビ取り ● 汚れや付着物の除去
- スリ傷のぼかし ● 塗料コートやラミネート前の粗面化
- ヘアラインや一般仕上げ ● 木工塗面のつや消し、仕上げ



## 用途に合わせて選べる14種類



## 便利な切れるタイプも仲間入り!

- 十字にミシン目が入っているので、ハサミを使わずに切ることができます。



## 手で切れる!



**警告** 安全にご使用いただくために:この製品のご使用に当たっては下記事項をよくお読みください。

1. 工具等で回転させながらのご使用は避けください。2. 目・身体の保護のため、使用時には安全めがね、安全帽、皮手袋、長袖服等を着用してください。3. 梱包の中に紙粉が落ちている場合があります。開封時は眼に入らないようご注意ください。4. 光沢のある被研磨面を磨く場合には、予め目立たない部分で試して仕上がりを確認ください。5. 火のそばに近づけないでください。6. 廃棄時はプラスチック類として各市町村の定める方法に従い処理してください。

# スコッチ・ブライト™ 工業用パッド

## ヘアラインパッド



### 特長

ヘアラインパッドのコシのある原反はへたりが少なく、また、特殊散布処理により砥粒がしっかりと保持されているため、被研磨物へのなじみ・引っかかりがよく、ヘアラインが案に入られます。さび取り・ケレン作業・コンクリートのクリーニングに使われています。

### 用途

●ヘアライン仕上げ

## ハイパッド



### 特長

抜群の研磨力(#150)があり、しかも、強力な繊維で長寿命を誇ります。目づまりのないオープン構造のため、サビ取り、塗装はがし、ステンレス・アルミなどの粗目の仕上げに適しています。

### 用途

●粗目仕上げ ●塗装はがし

## 7440



### 特長

研磨力があり、酸化被膜や塗装面を剥離するのに適しています。また、ステンレスのヘアライン仕上げなどにも適しています。

### 用途

●ヘアライン仕上げ ●酸化被膜剥離

## 7446



### 特長

No.7447と同じ程度の仕上げですが、シャープな切れ味が、特に木工塗装でのケバ取りなど効果を発揮します。

### 用途

●木工塗装 ●下地処理

## 工業用パッド 切れるタイプ



### 特長

十字にミシン目が入っているので、ハサミを使わず切ることができ、あらゆる作業に対応します。

### 用途

●酸化皮膜や錆とり ●汚れ、付着物の除去  
●スリ傷のほかし ●ヘアラインや一般仕上げ  
●塗料コートやラミネート前の粗面化

## 7447



### 特長

標準的なタイプで、幅広い用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のスリ傷のほかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。

### 用途

●サビ取り ●すり傷ほかし(万能型)

## 8447



### 特長

繊維が太く、強靱、かつ、耐久性があります。鋳造製品のさび取り、汚れ取り、および頑固な付着物の除去などに適しています。特に湯洗に効果を発揮します。

### 用途

●付着物除去(さび取り、汚れ取り)

## 8448



### 特長

No.7447と同じ用途に使われますが、より細かい仕上げ面が得られます。プリント基板をはじめ、他の非鉄金属のクリーニング仕上げに使われています。

### 用途

●細仕上げ ●非鉄金属のクリーニング

## 7448



### 特長

パッドの中では最も細かく仕上げが得られるタイプです。ネームプレートの仕上げ、電子部品のメッキ前の仕上げ、木工塗面のツヤ消し、ステンレス・アルミ・鋼のスリ傷のほかしなどに使われています。

### 用途

●極細仕上げ(#800番相当)

## パッドホルダー #961



### 特長

持ちやすい取手つきで、作業性がグンとアップします。

製品名	砥粒の種類*	グレード	仕上がり相当	色	サイズ(mm)	発注品番	出荷単位	価格		
スコッチ・ブライト™ 工業用パッド	ヘアラインパッド	A	粗目	#60	栗色	150×230	H/L/PAD	60枚(中箱10枚)	¥462/枚	
	ハイパッド	A	C	#150	黒		H/PAD	60枚(中箱5枚)	¥1,029/枚	
	7440	A	CP-M	#180	茶		7440 S/B	60枚(中箱10枚)	¥619/枚	
	7446	S	VF	#320	灰		7446 S/B	60枚(中箱10枚)	¥462/枚	
	7447	A	VF	#320	赤茶		7447 S/B	120枚(中箱20枚)	¥336/枚	
	8447	A	F	#280	赤茶		8447 S/B	120枚(中箱20枚)	¥336/枚	
	8448	S	SF	#400	緑		8448 S/B	120枚(中箱20枚)	¥336/枚	
	7448	S	UF	#800	灰		7448 S/B	120枚(中箱20枚)	¥336/枚	
	パッドホルダー #961	—	—	—	グレー		82×118	961 ASD	10個(中箱1個)	¥1,365/個
	スコッチ・ブライト™ 工業用パッド 切れるタイプ	7447DOT	A	VF	#320		赤茶	150×230	7447 DOT	60枚(中箱10枚)
7448DOT		—	UF	#800	灰	7448 DOT				
7512DOT		S	EXT12	#1200	赤紫	7512 DOT				
7515DOT			EXF	#1500	灰	7515 DOT				
7520DOT			EXT20	#2000	灰	7520 DOT				
7530DOT			EXT30	#3000	うす茶	7530 DOT				

\*砥粒の種類 A:酸化アルミニウム S:シリコンカーバイド \*3M発注品番が、白はメーカー在庫品、グレーは受注生産品です。

各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3M、スコッチ・ブライトは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社

研磨材製品事業部

<http://www.mmm.co.jp/asd/>

Please Recycle. Printed in Japan.  
© 3M 2016. All Rights Reserved.

SCB-038-C(0616)PN

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-211

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)  
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます