

新製品

「ブライトグロス」・「ノーブルマット」ラミネート
IJ1220シリーズとベストマッチ。

3M™ スコッチカル™ オーバーラミネートフィルム

IJ4156 / IJ4157

オーバーラミネート(グロス) / オーバーラミネート(マット)

 屋外3年耐候

 防火認定取得

際立つラミネート質感

- IJ4156ははっきりしたグロス感を有したラミネートです。
- IJ4157は深みのある落ち着いたマット感を有したラミネートです。
- 両製品ともナチュラルな青味を有し、色合わせしやすいのが特徴です。

高い寸法安定性

- 縮みの少ない製品設計のラミネートです。

IJ1220シリーズとベストマッチ

- 屋外3年の耐候性を有し、屋内屋外、短期中期マルチユースな組み合わせです。
- セット使用で不燃認定の取得が可能です
※(認定番号:金属板NM-0661 金属板除くNM-0660)



IJ4156
グロス感が強い



オーバーラミなし



IJ4157
マット感が強い

3M

3M™ スコッチカル™ オーバーラミネートフィルム

IJ4156 オーバーラミネート(グロス)

IJ4157 オーバーラミネート(マット)

製品特性

	IJ4156 オーバーラミネート(グロス)	IJ4157 オーバーラミネート(マット)
サイズ	1370mm×50m	1370mm×50m
コア	3インチ(内径77mm)	3インチ(内径77mm)
材質	ポリ塩化ビニル	ポリ塩化ビニル
フィルム色	透明	透明
光沢	光沢タイプ	艶消しタイプ
剥離紙	クレーコート紙シリコーン処理ライナー	クレーコート紙シリコーン処理ライナー
厚さ(代表値)	0.11mm(粘着剤含む)	0.11mm(粘着剤含む)
重量(代表値)	126g/m ² (剥離紙含まない)	126g/m ² (剥離紙含まない)
粘着剤	アクリル系(感圧型透明)	アクリル系(感圧型透明)
貼り付け温度	ラミネート環境気温 15°C以上	ラミネート環境気温 15°C以上
接着力(代表値)	—	—

試験方法

・フィルム厚：JIS K 7130 に準ずる。・接着力：JIS Z 0237 に準ずる。
特性における数値は、原則として温度 20°C・湿度 65%での試験結果を基にしています。

耐候性、耐久性

日本国内の標準的な環境下で屋外垂直サインに施工した場合に、以下の耐候性を有しています。

推奨3M™スコッチカル™グラフィックフィルム	耐候性
IJ1220N	3年
IJ1220C	3年

耐候性の数値は弊社試験結果に基づく予想される年数であり、保証年数ではありません。

・インク自体に耐候性を有する場合に限ります。
・施工方法や使用環境により、この値より短くなる場合があります。

●3M、スコッチカルは、3M社の商標です。

- ※製品の仕様やデザインは改善などのため予告なく変更する場合があります。
- ※掲載している製品のラインナップは予告なく変更する場合があります。
- ※製品ラインナップの詳細については、弊社までお問い合わせください。

本カタログに記載している事柄、技術上の資料、推奨事項などは、全て弊社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性もしくは完全性について保証するものではありません。

事前にお客様の責任において製品が目的・用途に適合するかどうかをご判断ください。

弊社は別途定める場合を除き、製品が不良であることが証明された場合には代替りの製品を出荷させていただきますが、それ以外の責任は負いませんのであらかじめご了承ください。

本カタログに記載されていない事柄、技術上の資料、推奨事項などは、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り弊社は責任を負いません。



スリーエム ジャパン株式会社
コマーシャルグラフィックス事業部
コマーシャルグラフィックス
<http://www.mmm.co.jp/cg>

Please Recycle. Printed in Japan
© 2014 3M. All Rights Reserved.
DEC-120-B(061402)ND

カスタマーコールセンター

製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで

0570-012-123

ナビダイヤル。市内通話料金でご利用いただけます。

受付時間/8:45~17:15月~金(土・日・祝・年末年始は除く)

資料のご請求は

FAX 0120-282-369