


3M™ 路面標示材 6250 シリーズ (ライナー付き)

製品性能表

Rev.2018年3月

構造

図に示すように、アルミ箔を基材に表面にはガラスビーズを結合させ、裏面には接着剤を塗布した構造です。



材料

ガラスビーズ : 透明な球形微粒子ガラス
バインダー : 塩化ビニール系樹脂

テープ基材 : 軟質アルミ箔
接着剤 : 合成ゴム系接着剤

性能

拡散反射率 : Y 値 75 以上 (白色のみ)
引張強度 : 100N/25mm 幅以上
印刷 : 可能

※ ただし、すべてのインクでの印刷を保証する物ではありませんので、事前にご使用になるインクによる試験を実施し使用可否を判断してください。3M からインクの提供はしていません。

その他

貼付け方式の再剥離タイプの粘着剤を使用しておりますので、路面材の表面状態、舗装の種類、施工時または施工直後の天候 (降雨)、その他の外的な要因によって剥離する可能性があります。

販売の条件について

本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。ご使用になる前に製品が所期の用途に適合するか否かご判断ください。売主および製造者の義務は、不良であることが証明された製品をお取り替えることだけであり、お取り扱いの不慎により生じた損害については責任を負いかねます。


3Mは、3M社の商標です。

スリーエム ジャパン株式会社
トランスポーターション セーフティ事業部
<http://www.mmm.co.jp/ref/>


Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2018. All Rights Reserved.

PMM-PPT-008-A(0318)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで
 **0570-012-123**

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます

カタログ等各種資料の請求はFAXで
 **0120-282-369**

24時間受付 / 年中無休
フリーダイヤルでご利用いただけます