

3M™ プライマー P-50

製品性能表

Rev.2018年3月

製品容量

1 ガロン缶 (3.8 リットル)

適用

本製品は、3M™ ステイマーク™ 路面標示材および3M™ 路面標示材製品を施工する際、路面との接着をより強固にするための接着剤です。

外観

淡黄色液体

特性

布揮発分：20 ± 2%

使用量 (目安です)

- 溶着上に施工の場合 : 8m²/L
- アスファルト上に施工の場合 : 3 ~ 5 m²/L
- コンクリート上に施工の場合 : 3 ~ 4 m²/L

※ 塗布後は乾燥し、触指して細かい糸が引くようになってから貼り付け作業を行うようにしてください。

その他

プライマーは貼り付け面に塗布しご使用ください。絶対に3M™ ステイマーク™ 路面標示材および3M™ 路面標示材製品等の接着剤面に塗布しないで下さい。

販売の条件について

本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。ご使用になる前に製品が所期の用途に適合するか否かご判断ください。売主および製造者の義務は、不良であることが証明された製品をお取り替えることだけであり、お取り扱いの不慎により生じた損害については責任を負いかねます。

3M、ステイマークは、3M社の商標です。


スリーエム ジャパン株式会社
トランスポーターション セーフティ事業部
<http://www.mmm.co.jp/ref/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2018. All Rights Reserved.

PMM-PPT-012-A(0318)


カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-012-123**

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます

カタログ等各種資料の請求はFAXで

 **0120-282-369**

24時間受付 / 年中無休
フリーダイヤルでご利用いただけます