

3M™ ダイヤモンドグレード™ コンクリート用蛍光反射シート4083β

粗面への貼り付けが容易になりました。

高入射角特性に優れた再帰反射体です。ガードレールやコンクリート面など粗い表面に直接貼り付け出来るように設計された製品です。余分な板面を使わず施工時間が短縮でき、再帰性反射の特徴である「必要な人が必要なときに」効果が得られる経済的な安全対策製品です。

直接貼り付けが可能

強力な接着剤なので粗面への直接貼り付けが可能です。

高い視認性

蛍光イエローグリーン色の反射シートを使用していることにより、薄暮、荒天時の環境下においても高い視認性を発揮します。

対汚染性向上

汚染防止表面処理により、メンテナンスの手間・コストが軽減します。

短時間で施工が可能

短時間で施工が簡単にできます。

表示をカスタマイズ可能


任意の矢印や図柄等を表示することができます。

用途

- 中央分離帯ノーズ部分
- コンクリート壁
- 縁石
- 橋脚
- 歩道部車止め




製品構造



特殊表面処理

汚染防止表面処理が反射面を汚れから守ります。



製品仕様

| | |
|---------|--|
| 使用反射シート | 3M™ ダイヤモンドグレード™ 蛍光反射シート 4083 |
| 使用両面テープ | 3M™ 両面接着タイプ 4481MH 3M™ Black Elastic TAcky (BETA) Tape 4481MH |
| 特殊表面処理 | 汚染防止表面処理付きフィルム |

製品一覧

| 番号 | サイズ | 入れ目 |
|-----------|------------|----------|
| 4083β-90 | 90×1000mm | 15 枚 / 箱 |
| 4083β-135 | 135×1000mm | 10 枚 / 箱 |
| 4083β-270 | 270×1000mm | 5 枚 / 箱 |

※当製品の貼付施工には指定のプライマー (P-48、C-100) が用意されております。
詳しくは販売店、または当社セールスマンへお問い合わせください。

採用例

逆走防止対策の採用例

3M™ ダイヤモンドグレード™ コンクリート反射シート 4083βに
赤印刷



ガードレール支柱部への採用例

3M™ ダイヤモンドグレード™ コンクリート反射シート 4090β
(白色シートに青印刷)



昼間



夜間

各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3M、ダイヤモンドグレードは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
トランスポーターション セーフティ事業部
<http://www.mmm.co.jp/ref/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2017. All Rights Reserved.

RFS-290-K(0917)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで
 **0570-012-123**

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます