

## 3M™ 床用標示テープ(屋内用) PM1980

強力な接着、汚れにくい表面、施工と撤去が簡単なラインテープ。

安全な工場のラインとして開発された3M™ 床用標示テープは、作業靴や台車などに負けない強い構造を持っています。工場内はもちろんのこと、荷物の入出が多いオフィスビルの通用口付近や病院の通路、スーパーやコンビニの通行量の多い床面などに、丈夫で長持ちする3M™ 床用標示テープがコスト低減と安全に役立っています。



白 (PM1980)

黄 (PM1981)

### 3M™ 床用標示テープは、いろいろな場所で活躍します。

ラインで区画されたフロアは人や物(台車等)の導線がはっきりし安全な空間を創造します。



#### 工場内の安全用ラインに

作業靴に強い構造

#### 台車の通行が多いビル内のラインに

人と荷物が交差する通用口付近の  
安全区別ラインとして

#### 病院・ケアセンター内のラインに

医療器具を運ぶ人、車イスの人、様々な人が  
行き来します。  
汚れにくく丈夫なラインが安全な施設を創ります。

#### スーパーやコンビニ内のレイアウトラインに

丈夫で長持ちする素材はコスト低減と  
安全に役立ちます。




工場内施工例

## 製品仕様

品番	色	寸法
PM1980	白	(幅) 100mm×(長さ) 30m
		(幅) 50mm×(長さ) 30m
PM1981	黄	(幅) 100mm×(長さ) 30m
		(幅) 50mm×(長さ) 30m

## 構造



## 施工方法

### 〈貼り付けが簡単〉

どなたにも簡単に貼り付け施工ができます。

- 床面をきれいに清掃します。油分はアルコール系の溶剤で十分に拭き取ります。
- 表紙を一部はがして仮止めし、直線を出します。序々に表紙をはがしながら仮圧着します。
- 最後にフォークリフトのタイヤ、台車のタイヤなどで強く転圧して完成です。


### 〈メンテナンスが簡単〉

一般的な中性洗剤で可能です。またポリッシャーをかけても剥離および表面状態が損なわれる事はありません。

### 〈加工が簡単〉

カッターやハサミを使って矢印などが簡単に作成できます。

例



### ご注意

床面の材質および状態によって、別途プライマー処理が必要なことがあります。詳しくは、当社営業担当にお問い合わせください。

## 販売店

各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3M は、3M 社の商標です。

# 3M

スリーエム ジャパン株式会社  
トランスポーターション セーフティ事業部  
<http://www.mmm.co.jp/ref/>

Please Recycle. Printed in Japan.  
© 3M 2017. All Rights Reserved.

RFS-171-K(1017)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-012-123**

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)  
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます