

3M™ ダイヤモンドグレード™ 反射シート 低速車マーク SMVEシリーズ

早朝の薄暗い時間帯、夕方から夜間にかけて低速車マークがよく見え、
農業機械が受ける衝突・追突事故防止に役立ちます。

『低速車マーク』は、“誰もがわかり”、“いつでも見やすい”、低速で走行していることを表すマークとして生まれました。


平成25年型車より農用トラクター（乗用型）について、低速車マークを装着する事が構造要件となりました。更に、農家・農業法人等ですでに所有運用されている農業機械への低速車マークの取り付けは、農業機械の道路走行の安全対策に役立ちます。

3M™ ダイヤモンドグレード™ 反射シート 低速車マークは、プラスチックの基板に、昼間や夕暮れ時に目立つ蛍光シートとヘッドライトの光などを反射して、明るく輝く3M™ ダイヤモンドグレード™ 反射シートを貼った製品です。昼夜を通じてよく見え、農業機械の安全に大きく貢献します。



■ 製品概要

3M™ ダイヤモンドグレード™ 反射シート 低速車マーク本体は、ECE規格※1 R69※2 に準拠しています。



SMVE-5 (大型機械向け)

SMVE-6 (中・小型機械向け)

■ 差し込み金具



SMV-SB※3

※1 ECEとは、欧州経済委員会 (Economic Commission for Europe) の略称で、国際連合の下部機関。

ECEの委員会の一つ<WP29> (自動車基準調和世界フォーラム) が参加各国に、自動車にまつわる各種規制を制定している。

※2 R-69は、車両における灯火器分科会にて規格された69番目の規格で、低速で走行する車両における安全対策として反射器の規程。

※3 農用トラクター（乗用型）への取り付けには、別途取付金具が必要な場合があります。

製品一覧

製品番号	仕様
SMVE-5	大型機械向け、 3M TM ダイヤモンドグレード TM 反射シート(プリズム型) 使用
SMVE-6	中・小型機械向け、 3M TM ダイヤモンドグレード TM 反射シート(プリズム型) 使用
SMVE-6M	中・小型機械向け(磁石基板)、 3M TM ダイヤモンドグレード TM 反射シート(プリズム型) 使用
SMV-SB	低速車マーク 差し込み金具セット

取り付け上のご注意

- 農業機械後部の中央または中央より右側で、マークの下端が地上25cm以上、上端が150cm以下の範囲内に収まり、車両の後部からはみ出さない位置に取り付けます。
- 低速車マークは車両にしっかりと固定します。



各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3M、ダイヤモンドグレードは、3M社の商標です。

3M

スリーエム ジャパン株式会社
トランスポーターション セーフティ事業部
<http://www.mmm.co.jp/ref>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2017. All Rights Reserved.

VSM-015-L(0917)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで
 **0570-012-123**

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます