


# 3M™ フレキシブルプリズム反射シート 3300FPシリーズ / 3910FPシリーズ

高い視認性に加え、三次曲面にも対応。幅広いニーズにぴったりとフィットします。

## 主な特徴

### 高い反射性能


視認性向上により、昼間はもちろん夜間の安全対策にも貢献します。



3810J: ガラスビーズタイプ反射シート (従来品)  
3310FP・3910FP: フレキシブルプリズム反射シート

### 高い耐低温衝撃性

衝撃にも強く破損しにくく、低温時での耐久性にも優れています。



-20°Cの条件下でポストコーンに石の衝撃を受けた後の写真 (拡大)

### 高い柔軟性

支柱、三次曲面への貼り付けもOK。コーン、ポストコーン、コーンバー細い支柱、ヘルメット、曲面の板などにも最適です。



### 優れた可とう性

被着体が一時的に変形した場合もシートが被着体に追従するため破損しにくく視認性の維持が可能です。







### 環境に配慮した製品構造

従来のガラスビーズタイプ反射シート製品に比べ、原材料・製造・流通の過程でのCO<sub>2</sub>排出量を約40%削減しました。

### 被着体との良好な接着性

アルミ、ポリウレタン、ポリエチレンレジンをはじめ、PVCレジン素材などにも使用でき、さまざまな用途に活用できます。

# 優れた性能により、さまざまなシーンで安全に貢献します。



## 3M™ フレキシブルプリズム反射シート製品ラインアップ

製品名称	製品番号	色
3300FPシリーズ 高輝度グレード相当品	3310FP	白
	3311FP	黄
	3314FP	黄赤
3910FPシリーズ 3M™ ダイヤモンドグレード™ 反射シート相当品	3910FP	白
	3912FP	赤

## 反射性能(最低反射性能値)

観測角	入射角	3300FPシリーズ			3910FPシリーズ	
		白	黄	黄赤	白	赤
0.2°	5°	325	225	130	500	70
	30°	115	80	45	200	28

## 優れた接着性

貼り付け対象物	スノーボール	ポストコーン	コーン	アルミ
材質	ポリエチレンレジン	ポリウレタンレジン	PVCレジン	
3310FP	○	○	○	○

3310FP: フレキシブルプリズム反射シート  
事前に貼り付けテストをしてご確認のうえ本使用していただくをお願いします。

3M、ダイヤモンドグレードは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社  
トランスポーターション セーフティ事業部  
<http://www.mmm.co.jp/ref/>

Please Recycle. Printed in Japan.  
© 3M 2017. All Rights Reserved.

SAS-300-L(0817)

## カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで  
**0570-012-123**

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)  
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます