


スコッチ・ブライト™ ベルト 鉸金色はぎ・仕上げ用

色はぎ作業がこれ一本で効率的に！
金属をけずらずに、
塗膜だけをキレイにはがせる、
不織布ベルトです。



Point 1 金属をけずらずに、塗膜だけをキレイにはがせる！

セラミック製ベルト
で削った場合



スコッチ・ブライト™ ベルト
で削った場合



スコッチ・ブライト™ ベルトなら、
色はぎ時に
金属をけずりすぎません！

色はぎ作業にセラミック製のベルトを使うと、金属部分まで深くけずれてしまい、鋼板の厚みが減ってしまいます。不織布製のスコッチ・ブライト™ ベルトなら、金属をけずらずに塗膜だけをはがすことができます。


研磨後の塗板表面比較

Point 2 研磨スピード約1.5倍、切れ味は3倍以上長持ち！

従来品



スコッチ・ブライト™ ベルト




粒が高密度でぎっしり詰まっ
ているので、速くけずれて
長く持ちます！

従来の不織布ベルトに比べて、研磨砥粒が高密度でコーティングされて詰まっているので、研磨スピードがはやく、研磨性能が長くもちます。従来品と比較して、3倍以上研磨力が持続します。



研磨材表面の顕微鏡写真 (50倍)


Point 3 スポット溶接の痕が見えやすくなる!




塗膜だけをキレイにはがせるため、スポット溶接痕が探しやすくなります!

スコッチ・ブライツ™ ベルトを使って、色はぎ、シーラーはがしをすると、金属をけずらないのでスポット溶接の痕が見えやすくなり、その後のスポットはがし作業が簡単になります。

スコッチ・ブライツ™ ベルト 鍍金色はぎ・仕上げ用

	発注品番	製品名	サイズ(巾×周長)	番手	1箱の数量	最低発注数量
	6712 AM	スコッチ・ブライツ™ ベルト 6712	12mm×330mm		180番相当	20本
6720 AM	スコッチ・ブライツ™ ベルト 6720	20mm×520mm	10本	40本		

関連製品

	発注品番	製品名	サイズ	1箱の数量	最低発注数量
	サンダー	5370 AAD	3M™ ベルトサンダー 5370	全長 275mm	1台

3M製品のハンドブックがアプリになりました! App Store/Google Playから 3M ハンドブック

各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するかどうかを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3M、スコッチ・ブライツは、3M社の商標です。
Apple、Apple ロゴ、iPad、iPhoneは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
Android、Google PlayおよびGoogle Play ロゴは、Google Inc.の商標または登録商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
オート・アフターマーケット製品事業部
<http://www.mmm.co.jp/aad/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2020. All Rights Reserved.
AAD-287-D(0320)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-011-211**

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)