


3M™ 化学防護服 4510  
3M™ 化学防護服 4515



## プラントメンテナンス作業におススメ！

3M™ 化学防護服4510/4515シリーズは、プラントメンテナンス作業者に大変好評な3M™ 化学防護服4520/4540PLUSシリーズのエントリーモデルとしてラインナップしました。作業に必要なバリア性能を確保しながらも経済性を追求したプラントメンテナンス作業者にオススメのモデルです。



### 主な仕様

- 上下開閉式 2ウェイジッパー
- ファスナーカバー
- 腰部、袖口、裾口およびフードにゴム入り

EN規格：タイプ6（ミスト防護用密閉服）適合品  
EN規格：タイプ5（微粒子防護用密閉服）適合品  
EN規格：静電気防護 適合品（4510シリーズのみ）

**3M**

# Built for protection

## Designed for Entry-model



### 3M™ 化学防護服 4510

#### 耐水性、耐油性と経済性を追求したモデル

- ポリエチレンフィルムをラミネートしたポリプロピレン不織布生地を採用。
- 目付45 g/m<sup>2</sup>と軽量でしなやかな着心地です。
- 油脂類を含んだ粉じんの浸透が少なく、肌や作業着への油汚れを軽減します。
- 帯電防止処理を施しています。



製品番号	製品名	サイズ	入れ目	身長(目安)	胸囲(目安)
4510 M	3M™ 化学防護服 4510	M	20枚/箱	167-176cm	92-100cm
4510 L		L		174-181cm	100-108cm
4510 XL		XL		179-187cm	108-115cm
4510 XXL		XXL		186-194cm	115-124cm

### 3M™ 化学防護服 4515

#### 粉じん作業現場に最適。 経済性を追求したエントリーモデル

- SMS構造のポリプロピレン不織布生地を採用。
- 生地目付が50g/m<sup>2</sup>と破れにくくなっています。(当社比)
- 通気性が高く、ムレや暑さによる身体へのリスクを軽減します。



製品番号	製品名	サイズ	入れ目	身長(目安)	胸囲(目安)
4515 M	3M™ 化学防護服 4515	M	20枚/箱	167-176cm	92-100cm
4515 L		L		174-181cm	100-108cm
4515 XL		XL		179-187cm	108-115cm
4515 XXL		XXL		186-194cm	115-124cm

#### 販売の条件について

ここに記載してある発表、技術情報ならびに勧告は、すべて当社が信頼している実験に基づいていますが、それが絶対的に正確もしくは完全であることを保証するものではありません。当社は、以下に限って保証し、その他等の保証もいたしかねますので、その旨ご了承ください。

- 売主および製造者の義務は、不良であることが証明された製品をお取り替えることだけであり、製品のお取り扱いに伴う損害については責任を負いかねます。
- 使用者は製品をご使用になる前に、それが所期の用途に適合するか否かを判断し、それに伴うすべての危険と責任も負ってください。

製品の仕様・外観は改良のため予告なく変更することがございます。  
3Mは、3M社の商標です。

**3M**  
スリーエム ジャパン株式会社  
安全衛生製品事業部  
<http://www.mmm.co.jp/ohesd/>

Please Recycle. Printed in Japan  
Copyright © 2015 3M. All Rights Reserved.  
OHS-057-C(091510)BS

カスタマーコールセンター  
製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで  
**0570-011-321**  
ナビダイヤル® 市内通話料金でご利用いただけます。  
受付時間/8:45~17:15 月~金(土・日・祝・年末年始は除く)