

3M™ リューザブル塗装用防護服 50425

3M™ リューザブル塗装用防護服 50425 は、主に自動車塗装作業に適した防護服です。ポリエステル100%の長繊維を使用した低発じん性の生地※1に帯電防止処理※2を施しているため、ほこりの付着軽減に効果があり、作業効率を高めます。洗濯して繰り返し使用できるため使い捨て防護服より経済的です。

※1 リントフリーを保証するものではありません。 ※2 帯電防止処理は、洗濯によって効果が薄まります。

作業者のニーズを考えた仕様

夏場の作業を考え、通気性を上げ着衣内のムレを軽減することを目的としたデザイン、3つのポケット、上下開閉式2ウェイジッパーなど便利な機能により、作業者のニーズを考えた仕様です。



	製品名	サイズ	身長(目安)	胸囲(目安)
50425 M	3M™ リューザブル塗装用防護服 50425	M	167~176cm	92~100cm
50425 L		L	174~181cm	100~108cm
50425 XL		XL	179~187cm	108~115cm

ひざの負担を軽減する膝パッドを標準装備

柔らかいフォーム状の膝パッド*が付いているので、グレーティングの上に膝をついての作業でもひざの負担を軽減できます。



※サイズ：13cm × 20.5cm

洗濯して繰り返し使用可能

家庭用洗濯が可能です。使い捨ての防護服とは異なり繰り返し使用できるので経済的です。ゴミの軽減にも役立ちます。


JIS 取扱表示マーク (本製品の洗濯マーク)



低発じん&帯電防止加工した生地を採用

帯静電防止加工が施されていることで、生地に粉じんが付着しにくくなっています。また、ポリエステル100%長繊維の低発じん性生地を使用しているため、塗装面にほこりなどが付着することを軽減する効果があります。

※帯電防止処理は、洗濯によって効果が薄まります。



販売の条件について

ここに記載してある発表、技術情報ならびに勧告は、すべて当社が信頼している実験に基づいていますが、それが絶対的に正確もしくは完全であることを保証するものではありません。当社は、以下に限って保証し、その他何等の保証もいたしかねますので、その旨ご了承ください。

- 売主および製造者の義務は、不良であることが証明された製品をお取り替えることだけであり、製品のお取り扱いに伴う損害については責任を負いかねます。
- 使用者は製品をご使用になる前に、それが所期の用途に適合するか否かを判断し、それに伴うすべての危険と責任を負ってください。

製品の仕様・外観は改良のため予告なく変更することがございます。

3M は、3M 社の商標です。

スリーエム ジャパン株式会社
安全衛生製品事業部

<http://go.3M.com/psd>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2019. All Rights Reserved.

OHS-055-C (0419)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-012-321

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます