

独自レンズ

最先端技術を誇る
DX™ レンズ



ポリカーボネートの表面にコーティングを施した、**耐擦傷機能**および**防曇機能**を合わせ持つレンズです。**99.9%UVカット加工**。**耐薬品性**にも優れています。



防曇加工



耐擦傷加工



耐薬品性


信頼のおける安全性

米国規格 ANSI Z87 及び 日本規格 JIS T8147 の厳しい耐衝撃性能試験をクリア。確かな品質と性能。

性能試験

項目	ANSI Z87	JIS T8147*
鋼球落下試験	合格	合格
耐高質量衝撃性能試験	合格	規定なし
耐高速衝撃性能試験	合格	規定なし
貫通性能試験	合格	規定なし
表面摩擦抵抗	規定なし	合格
屈折力	合格	合格
平行度	合格	合格
視感透過率	合格	合格

*JIS Q1000 に基づく



3M™ BX™ 保護めがね

製品名	品番	防曇加工	防傷加工	99.9% UVカット	耐薬品性	レンズ角度調整	ツル長さ調整	ノーズパッド付	JIS	ANSI	重量	税込価格(本体価格)
BX™ クリアレンズ 保護めがね	11471-00000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	31g	¥1,435(¥1,367)
BX™ アドバンスミラーレンズ 保護めがね	11472-00000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	31g	¥1,435(¥1,367)
BX™ イエローレンズ 保護めがね	11524-00000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	31g	¥1,435(¥1,367)
BX™ ブルーレンズ 保護めがね	11523-00000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	31g	¥1,435(¥1,367)
BX™ ルーペ付レンズ/+1.5	11374-00000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	32g	¥1,819(¥1,733)
BX™ ルーペ付レンズ/+2.0	11375-00000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	32g	¥1,819(¥1,733)

※価格は全てメーカー希望価格です。



本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとし、売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3M, BXは3M社の商標です。



スリーエムヘルスケア株式会社
安全衛生製品事業部

〒141-8684
東京都品川区北品川6-7-29
http://www.mmm.co.jp/ohesd/

Please Recycle. Printed in Japan
© 3M 2011. All rights reserved
OHS-017-C

カスタマーコールセンター
製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで
0570-011-321
ナビダイヤル。市内通話料金でご利用いただけます。
受付時間/8:45~17:15 月~金(土・日・祝・年末年始は除く)



3M™ BX™ 保護めがね



Three adjustments
More fittable and Protectable

80%の方が
着け心地満足!!

3つの調整機能で、様々な顔に快適フィット!

Q. 顔へのフィットは快適ですか?
「痛い」などありませんか?
自社調査: 3M™ BX™ 保護めがね の結果
(工場労働者50名/2012年 3M調べ)

こういう機能を初めて知りました。色々な人に合うなら一本化も検討したい。


満足!
80%

最初合わなかっためがねが、自分の顔に合った時に驚きました。

フィット機能 1

【ツルの長さ調整】

こめかみのあたりを快適に!



フィット機能 3

【ツルの角度調整】

耳あたりを快適に!



フィット機能 2

【ノーズパッド】

鼻あたりを快適に!



JIS Q1000に基づき



防曇コーティングを施した傷に強いポリカーボネートレンズ。
ストレート形状で顔あたりが優しい素材のフレーム。
有害な紫外線から眼を守る、99.9%UVカット加工。

作業環境に合わせた5タイプのレンズバリエーション。

BX™ クリアレンズ 保護めがね

あらゆる作業に適した無色透明のレンズです。
屋外の作業でも、UVカット効果に優れたレンズが有害な紫外線から眼を守ります。



通常使用

BX™ ルーペ付レンズ/+1.5、+2.0

クリアのレンズに拡大ルーペが付いています。
拡大ルーペは、+1.5か+2.0を選べます。
手元を拡大して見えるため、特に細かい作業に最適です。
※ルーペの+1.5、+2.0は拡大倍率ではありません。



細かい作業用

BX™ イエローレンズ保護めがね

自動車のフォグランプや射撃用のメガネに使用されている、イエローをレンズに使用しました。
薄暗い所でも明るく、コントラストがクッキリ見え視認性を高めます。



暗い所での作業用

BX™ アドバンストミラーレンズ 保護めがね

晴天下の屋外や、明るく眩しい場所*での作業に向いています。
グレーレンズが透過光量をEV換算-0.6カットし眩しさを抑え眼の疲労を軽減します。
ミラーレンズ加工がファッション性にも優れます。
※溶接作業には使用出来ません。



明るい所での作業用

BX™ ブルーレンズ保護めがね

薄ブルーのレンズが電球光源特有の赤味を抑え、対象物をより一層自然な色に近づける効果があります。



電球光源下での使用