

3M™ Vフレックス™ 防じんマスク

3M™ VFlex™ Folded Particulate Respirator
9105J-DS2-K / 9105JS-DS2-K 個別包装

衛生的で災害対策用備蓄に最適な DS2 マスクの個別包装タイプ。



レギュラーサイズと
スモールサイズの
2サイズ展開!



フェイスラインにぴったりフィットし、ずれにくく、
感染症・漏れこみリスクを軽減するN95マスクと同レベル性能。

特長 1 衛生的な個別包装。

1枚ずつ袋に入っている個別包装なので、持ち歩きも便利。
装着の直前まで衛生的。

特長 3 保管・配布がしやすい。

折りたたみ式でコンパクトに収納できる個別包装品なので、
災害備蓄用に最適。

特長 2 呼吸がラク。

吸気抵抗、排気抵抗も低く、フィルターが大きく広がり
口元に空間ができるので、呼吸がラク。


9105J-DS2-Kと8205-DS2の平均実測値の比較

製品名	粒子捕集効率	吸気抵抗	排気抵抗	重量	使用限度時間
9105J-DS2-K	98.2%	14Pa	14Pa	10g	16時間
8205-DS2	98.0%	34Pa	34Pa	11g	9時間

「その隙間が危ない」感染症や粒子状物質の漏れ込みを防ぐマスクの選び方

一般的なマスクは、口からのツバや雑菌の飛散を抑えるものです。隙間ができやすいため、感染症予防や粒子状物質(PM2.5) 予防など体内に吸い込まないためにはN95(米国のNIOSH規格に合格した防護マスク) またはDS2(厚生労働省の規格に合格した防じんマスク) など安全性の高いマスクが有効です。

一般的なマスクと防じんマスク・防護マスクの比較実験



煙がマスク内へ流れ込んでいる



煙はマスクのフィルター部分を通過

個別包装ラインナップ

3M™ Vフレックス™ 防じんマスク 9105J-DS2-K / 9105JS-DS2-K 個別包装

性能	
粒子捕集効率	95.0%以上
吸気抵抗	50Pa以下
排気抵抗	50Pa以下

製品概要

製品名称	9105J-DS2-K	9105JS-DS2-K
メーカー希望小売価格(税抜)	オープン価格	オープン価格
箱サイズ (mm)	115×260×140	115×260×140
ケースサイズ (mm)	240×270×720	240×270×720
入れ目	1枚/袋 20袋/箱 10箱/ケース	1枚/袋 20袋/箱 10箱/ケース

3M™ Aura™ 防護マスク 9210+ N95

性能	
粒子捕集効率	95.0%以上
吸気抵抗	343Pa以下
排気抵抗	245Pa以下

製品概要

メーカー希望小売価格(税抜)	¥4,180/箱
箱サイズ (mm)	210×240×85
ケースサイズ (mm)	440×490×270
入れ目	1枚/袋 20袋/箱 12箱/ケース

3M™ 防護マスク 9010 N95

性能	
粒子捕集効率	95.0%以上
吸気抵抗	343Pa以下
排気抵抗	245Pa以下

製品概要

メーカー希望小売価格(税抜)	¥7,160/箱
箱サイズ (mm)	280×145×130
ケースサイズ (mm)	300×660×300
入れ目	1枚/袋 50袋/箱 10箱/ケース

3M™ 防護マスク 9010V N95

性能	
粒子捕集効率	95.0%以上
吸気抵抗	343Pa以下
排気抵抗	245Pa以下

製品概要

メーカー希望小売価格(税抜)	¥3,300/箱
箱サイズ (mm)	280×145×130
ケースサイズ (mm)	300×660×300
入れ目	1枚/袋 20袋/箱 10箱/ケース

3M™ Aura™ 防護マスク 9211+ N95

性能	
粒子捕集効率	95.0%以上
吸気抵抗	343Pa以下
排気抵抗	245Pa以下

製品概要

メーカー希望小売価格(税抜)	¥3,300/箱
箱サイズ (mm)	210×240×85
ケースサイズ (mm)	440×490×270
入れ目	1枚/袋 10袋/箱 12箱/ケース

※上記性能の数値は、弊社で計測した平均実測値であり、保証値ではございません。

顔にぴったりフィットするマスクやサイズを選び正しく装着

安全性の高いマスクを選んでも、正しく装着しないと効果が発揮されず漏れ込みの原因になります。自分の顔に合った形のマスクやサイズを選び、顔とマスクの間の隙間をなくすように正しく装着することが最も重要です。

装着方法をわかりやすく解説した
動画配信中 ▶



Web 3M Vフレックス 🔍

3M、VFlex、Vフレックス、Auraは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
安全衛生製品事業部
<http://www.mmm.co.jp/ohesd>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2017. All Rights Reserved.

OHS-480-C(0317)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-321

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます

販売店