



3M™ クリーンサンディング システム

3M™ クリーンサンディング システム製品を使うと!?

- ペーパーの研磨性能がよく耐久性に優れるため、生産性の向上とコスト削減につながります。
- 研磨カスの発生が少ないため、作業者の健康維持と作業場の環境改善に役立ちます。

System 1 (サンダーとディスクペーパーの組合せ)

特長

- 渦巻状にデザインされた穴により、研磨カスの排出性を高め目詰まりを低減させ切削性、研磨持続性を向上させます。また、ディスクパッドへの装着の際に穴位置を合わせず装着できます。
- 軽量コンパクトでバランスが良い 3M™ クリーンサンディングサンダーとの併用がより効果的です。



3M™ ダブルアクションサンダー
3M™ フックイト™ パープル クリーンサンディングディスク



System 2 (ファイルとシートペーパーの組合せ)

特長

- 独特な規則的パターンにデザインされた穴により、研磨カスの排出性を高め目詰まりを低減させ切削性、研磨持続性を向上させます。また、切れ目加工により手でペーパーをカットすることができます。
- 軽量でバランスが良い3M™ クリーンサンディングブロックと集塵機との組合せにより研磨カスを効果的に吸塵できます。

3M™ フックイト™ クリーンサンディングブロック
3M™ フックイト™ パープル
クリーンサンディングシートロール



3M™ フックキット™ パープルクリーンサンディング ディスク

特長 ● 渦巻状にデザインされた穴により、研磨カスの排出性を高め、目詰まりを低減させ
切削性、研磨持続性に優れます。

- ディスクペーパーとディスクパッドの穴位置を気にせずに、装着可能です。
- 吸塵サンダーとの組合せで研磨カスを効果的に集塵し、さらに耐久性を向上させます。



発注品番	製品名	種類	サイズ	中箱枚数	最低発注数量
H/CSD5 80 PUR	3M™ フックキット™ パープル クリーンサンディング ディスク P80	P80	125mm 径	100 枚	400 枚
H/CSD5 100 PUR	3M™ フックキット™ パープル クリーンサンディング ディスク P100	P100			
H/CSD5 120 PUR	3M™ フックキット™ パープル クリーンサンディング ディスク P120	P120			
H/CSD5 150 PUR	3M™ フックキット™ パープル クリーンサンディング ディスク P150	P150			
H/CSD5 180 PUR	3M™ フックキット™ パープル クリーンサンディング ディスク P180	P180			
H/CSD5 240 PUR	3M™ フックキット™ パープル クリーンサンディング ディスク P240	P240			
H/CSD5 280 PUR	3M™ フックキット™ パープル クリーンサンディング ディスク P280	P280			
H/CSD5 320 PUR	3M™ フックキット™ パープル クリーンサンディング ディスク P320	P320			
H/CSD5 400 PUR	3M™ フックキット™ パープル クリーンサンディング ディスク P400	P400			

3M™ クリーンサンディング サンダー

特長 ● 軽量コンパクトな設計です。

- 低重心でツールバランスがよく、振動が少ないために作業性に優れます。
- 吸塵ホースがなく、コンパクトな集塵フィルターパックの採用により、
取回しがよく作業性を維持しつつ、作業場の環境改善に役立ちます。



発注品番	製品名	種類	サイズ	最低発注数量
20319 CSDS ASD	3M™ ダブルアクションサンダー 20319	ワンタッチ用 吸塵タイプ	125mm 用	1 台
PN20353 CSDP RED	3M™ クリーンサンディング ディスクパッド PN20353	ワンタッチ用	125mm 径	10 枚
PN20278 CSDP	3M™ クリーンサンディング 中間ソフトパッド PN20278			
PN20452 CS BAG 5	3M™ 集塵用フィルターパック PN20452 (5)	—	—	5 枚

3M™ フックキット™ パープル クリーンサンディング シートロール

特長 ● 独特な規則的なパターンにデザインされた穴により、研磨カスの排出性を高め、
目詰まりを低減させ、切削性、研磨持続性に優れます。

- シートペーパーとファイルパッドの穴位置を気にせずに、装着可能です。
- 切れ目加工をしているので、手でペーパーをカットすることができます。
- 集塵機との組合せで研磨カスを効果的に集塵し、さらに耐久性を向上させます。



発注品番	製品名	種類	サイズ	中箱数量	最低発注数量
H/CSRL 60 70 PUR	3M™ フックキット™ パープル クリーンサンディング シートロール P60	P60	70mm×12m	1 ロール	2 ロール
H/CSRL 80 70 PUR	3M™ フックキット™ パープル クリーンサンディング シートロール P80	P80			
H/CSRL 120 70 PUR	3M™ フックキット™ パープル クリーンサンディング シートロール P120	P120			
H/CSRL 180 70 PUR	3M™ フックキット™ パープル クリーンサンディング シートロール P180	P180			
H/CSRL 240 70 PUR	3M™ フックキット™ パープル クリーンサンディング シートロール P240	P240			
H/CSRL 320 70 PUR	3M™ フックキット™ パープル クリーンサンディング シートロール P320	P320			
H/CSRL 400 70 PUR	3M™ フックキット™ パープル クリーンサンディング シートロール P400	P400			
H/CSRL 600 70 PUR	3M™ フックキット™ パープル クリーンサンディング シートロール P600	P600			

関連アクセサリ製品



発注品番	製品名	種類	サイズ	中箱数量	最低発注数量
5207	3M™ フックキット™ クリーンサンディング ブロック S 5207	ワンタッチ用	70mm×127mm	1 個	5 個
5208	3M™ フックキット™ クリーンサンディング ブロック M 5208		70mm×198mm		
5566	3M™ 吸じんファイル用簡易集じん機 (5561、5562 付き)	—	—	1 個	1 個

* 製品をご使用になる時は、事前にパッケージや製品安全データシートに記載されている事項をよくお読みになり、用途上、使用上、安全上の注意事項を十分ご理解の上、お使いください。

3M、フックキットは3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
オート・アフターマーケット製品事業部
http://www.mmm.co.jp/aad/

Please Recycle. Printed in Japan
Copyright © 2013 3M. All Rights Reserved.
AAD-253-C(041303)IT 394752N

カスタマーコールセンター

製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-211

ナビダイヤル。市内通話料金でご利用いただけます。
受付時間/8:45~17:15 月~金(土・日・祝・年末年始は除く)

カタログのご請求はファクスで

0120-282-369